

VPX System, robust, 10 HE, 10 Slot, steckbares Netzteil

KATALOGNUMMER

20836-780

Rugged VPX System für 10 VPX Boards 6 HE, 1", 160 mm und 10 Rear I/O-Boards. Die Stromversorgung für das System erfolgt über ein steckbares VPX Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.

MERKMALE

System ausgelegt nach: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP20

Für robuste Anwendungen mit erhöhter Schock- und Vibrationsfestigkeit

Netzgerät, 1 steckbares Netzteil, 1000 W, 6 HE, Einbauraum für ein zweites Netzteil

Backplane VPX 10 Slot, 6 HE, gemäß VITA 65, Backplane-Profil BKP6-CEN10-11.2.4.4

100 bis 240 VAC-Eingang auf der Rückseite, Hauptschalter an der Vorderseite des Einschubs

LED-Spannungs- und Lüfterausfallanzeige auf der Vorderseite

6 HE Steckplätze vorne und 6 HE Rear I/O-Steckplätze, mit 10 Slot VPX Backplane

Vorbereitet für Teleskopschienen

Optimaler EMV-Schutz durch Klapp-Frontplatte und -Rückwand mit integriertem Honeycomb-Filter



PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 10

Typ: Robustes 19-Zoll-Gehäuse zur Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: VPX, VITA 65

Datenübertragung: 10 GbE; PCIe Gen3

Strom pro Slot: 50W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von vorne nach hinten

Höhe Gestell: 10U

Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: ANSI/VITA 46.0-2019

Strom: 1000W

Tiefe: 490mm

Höhe: 443.7mm

Breite: 480mm

Nettogewicht: 32kg

Anzahl Verpackungen: 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE