


# EuropacPRO Montageplatte zur Verwendung mit Deckblechen



Montageplatte zur Verwendung mit Deck- und Bodenblechen zur Installation und Befestigung schwerer Komponenten. Montageplatten in voller Breite (so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse) werden an den Seitenwänden befestigt. Die Montageplatten in Teilbreite werden mit Hilfe einer Montageleiste an der Seitenwand und der Modulschiene befestigt.

Führungsschienen Typ "verstärkt mit Unterzug" sowie 4,4 Zoll Führungsschienen können nicht verwendet werden. Deck und Bodenbleche, die in die Nut der Modulschiene Typ (Typ L) eingeschoben werden, können nicht in Verbindung mit der Montageplatte verwendet werden.

## MERKMALE

Zum Einbau und Befestigung schwerer Ausbauteile

Anschlussplatte, volle Breite: Die Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse (z.B. 84 TE) und wird an den Seitenwänden befestigt

Die Montage einer Führungsschiene am ersten und letzten Slot ist möglich

Zusätzlich zur Montageplatte können auch EMV-Deck- und Bodenbleche am Baugruppenträger montiert werden

Führungsschienen Typ "verstärkt mit Unterzug" sowie 4,4" können nicht verwendet werden

Die Montage einer Führungsschiene am ersten und letzten Steckplatz ist möglich

**Material:** Aluminium  
**Produktfamilie:** EuropacPRO  
**Produkttyp:** Montageplatte  
**Passt zu:** Baugruppenträger



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Tiefe   | Breite   | Zertifizierungen |
|---------------|----------------|---------------------|---------|----------|------------------|
| 34563-004     | 84HP           | 1                   | 112.5mm | 431.35mm | RoHS             |
| 34563-019     | 63HP           | 1                   | 172.5mm | 324.67mm | RoHS             |
| 34563-014     | 42HP           | 1                   | 172.5mm | 217.99mm | RoHS             |
| 34563-009     | 28HP           | 1                   | 172.5mm | 146.88mm | RoHS             |
| 34563-003     | 63HP           | 1                   | 112.5mm | 324.67mm | RoHS             |

| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Tiefe   | Breite   | Zertifizierungen |
|---------------|----------------|---------------------|---------|----------|------------------|
| 34563-002     | 42HP           | 1                   | 112.5mm | 217.99mm | RoHS             |
| 34563-001     | 28HP           | 1                   | 112.5mm | 146.88mm | RoHS             |
| 34563-024     | 84HP           | 1                   | 172.5mm | 431.35mm | RoHS             |
| 34563-044     | 84HP           | 1                   | 412.5mm | 431.35mm |                  |
| 34563-042     | 84HP           | 1                   | 352.5mm | 431.35mm |                  |
| 34563-028     | 84HP           | 1                   | 292.5mm | 431.35mm |                  |
| 34563-026     | 84HP           | 1                   | 232.5mm | 431.35mm |                  |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**