

Mezzanine-Frontplatte (für PMC), Unbehandelt, hohe EMV-Schirmungsdämpfung



Die Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Für O-Ring EMV-Dichtung.

MERKMALE

Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut

EMV-Schirmung erfolgt mit leitfähigem O-Ring

Produkttyp: Frontplatte
Typ: Frontplatte ohne Griff
EMV-Schirmung: Ja



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Zubehörtyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
20835-598	1	Frontplatte	Anschraubbare Front	O-Ring EMV	Eloxiert	Leitend
20835-922	1		Anschraubbare Front		Verchromt	Verchromt
20835-890	1		Anschraubbare Front			
20835-923	1		Anschraubbare Front		Verchromt	Verchromt
20835-889	1	Frontplatte	Anschraubbare Front	O-Ring EMV	Eloxiert	Leitend
20835-893	10		Anschraubbare Front		Verchromt	Verchromt

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Zubehörty p	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite
20835-928	10		Anschraubbare Front		Eloxiert	Leitend
20835-924	10		Anschraubbare Front		Verchromt	Verchromt

Table 2/2							
Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe	Oberfläche	Höhe	Material	Breite
20835-598	Nein	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Eloxiert	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-922	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-890	Nein	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-923	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-889	Nein	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Eloxiert	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-893	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-928	Nein	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-924	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE