

Varistar CP Dach Lüfter



Varistar Lüfterdach mit 3 Lüftern, erweiterbar auf 6 Lüfter.

MERKMALE

3 axiale Ventilatoren (maximal: 6 Lüfter)

C14-Steckdose

Anschlussleitung 2,5 m

Produkttyp: Lüfter
Material: Stahl

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-608	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-602	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-737	800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-603	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-601	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-604	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-605	600mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-736	800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-600	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-606	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-607	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-599	600mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-612	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-738	800mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-597	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-741	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-740	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-614	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-613	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-609	800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-611	800mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-739	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-610	800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-598	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 1/2

Katalognummer	Schutzart	Passt zu
21630-608		Varistar CP
21630-602	IP20	
21630-737	IP20	
21630-603		Varistar CP
21630-601	IP20	
21630-604		Varistar CP
21630-605		Varistar CP
21630-736	IP20	
21630-600	IP20	
21630-606		Varistar CP
21630-607		Varistar CP
21630-599	IP20	
21630-612		Varistar CP
21630-738	IP20	
21630-597	IP20	
21630-741	IP20	
21630-740	IP20	
21630-614		Varistar CP

Katalognummer	Schutzart	Passt zu
21630-613		Varistar CP
21630-609		Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Schutzart	Passt zu
21630-611		Varistar CP
21630-739	IP20	
21630-610		Varistar CP
21630-598	IP20	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte erwerben Sie das Erdungsset, das Netzkabel, den Thermostat oder den Geschwindigkeitsregler separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE