


Varistar CP | Glissières télescopiques avec profil en C pour montage dans les baies 900 mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

24562-467


Glissières télescopiques avec rail de guidage pour l'adaptation en baie avec une capacité de charge de 25 kg.

FONCTIONS

Pour montage de bacs à cartes de largeur 84 F au niveau du plan 19"

Charge admissible : 25 kg par paire

Le rail de guidage (1) correspond à la dimension de fixation dans la baie (il est vissé au montant 19" de la baie) ; le rail adaptateur (3) correspond à la profondeur et à la dimension de fixation sur le bac à cartes (inséré comme une glissière télescopique dans le Rail)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Famille de produits: Varistar CP

Profondeur: 900mm

Quantité par colis: 2

Finition: Anodisé

Matériau: Aluminium

Type de produit: Glissière télescopique

Type: Profil en C

Poids net: 0.705kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui

s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pas de dispositif de sécurité, pas d'arrêt en fin de course.

La profil de raidissement et les glissières C ont été testés conformément aux normes GAN de l'autorité russe pour l'énergie atomique.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE