

Aftapontluchter, DPE

Dit element van roestvaststaal 316L combineert drainage en ontluchting en is vooral geschikt voor gebruik in atmosferen met explosiegevaar, 'EX e'.

KENMERKEN

Omschrijving: Combinatie van drainage- en ontluchtingselementen vooral voor gebruik in atmosferen met explosiegevaar, 'EX e'.

IP: IP66.

Temperatuurbereik: -30°C tot 100°C.

Verpakkingseenheid: Per stuk.



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Productserie	Materiaal	Afwerking	Materiaal behuizing
DPE3004S3	Vrijstaand, Wandmontage	Roestvrij staal 316L	Geborsteld	Plaatstaal, Roestvrij staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.