

Stelvoeten, LF

Met deze verstelbare poten kan de behuizing worden genivelleerd en in de hoogte worden versteld tot op 30 mm.

KENMERKEN

Omschrijving: Verstelbare voeten voor het opheffen van oneffenheden aan de ondergrond. Montage direct op het behuizingsframe. Hoogte instelling: 30 mm.

Maximale belasting: 3000 N per voet.

Verpakkingseenheid: 4 stuks, inclusief montagemateriaal.



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal	Afwerking
LF430	67mm	48mm	48mm	Vrijstaand	Kunststof, Kunststof	Maalmolen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.