

Rozdzielacze poziome do obudów stojących podłogowych, CDH

Profil zapewnia separację poziomą oraz zapewnia zabezpieczenie drzwi częściowych i paneli.

FUNKCJE

Opis: Stosowane, gdy obudowa wymaga poziomej separacji drzwi częściowych lub paneli. Montaż na profilu obudowy z serii obudów stojących. Zastosowanie plastikowych zaślepek zapewnia stopień ochrony IP54, bez zaślepek IP20.

Wymagania montażowe: Części CDH = liczba drzwi DP i/lub paneli DDP + 1.

Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Grubość: 2mm
Wykończenie: Platerowane
Materiał: Cynk

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Szerokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
CDH400	400mm	Wolnostojący	Stal miękka
CDH800	800mm	Wolnostojący	Stal miękka
CDH600	600mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.