


EuropacPRO 19" Subrack Kit do kolei, ekranowany, EN 50155, CompactPCI, 6 U, 84 HP, 235 mm



NUMER KATALOGOWY

21500-082

Podstojak do zastosowań kolejowych, zgodny ze standardem EN50155, do zastosowań Compact PCI.

FUNKCJE

Testy wstrząsów i wibracji zgodnie z normą EN 50155, część 12.2.11

Wspornik 19" jest mocno przymocowany do panelu bocznego (zgrzewany na zimno) i jest szczególnie odpowiedni do dużych naprężeń mechanicznych (odporność na wibracje)

Podwójna pozycja wkręcania 19" zwiększa dodatkowe bezpieczeństwo (standard NFF)

IP 20, zgodnie z IEC 60529

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15

Aluminiowa konstrukcja

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie



ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 6U

Liczba opakowań: 1

Do montażu: Płyta montażowa

Głębokość płyty: 160mm

Typ uszczelki: Tekstylna

Odporność na wstrząsy i drgania: 5g (force)

Uchwyt w zestawie: Tak

Montaż: Stojak

Zgodność z: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 część 12.2.11

Głębokość: 235mm

Ekranowanie EMC: Tak

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Szerokość stojaka: 84HP

Obciążenie statyczne: 15kg

Waga netto: 2.64kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Raporty z testów są dostępne online.

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE