

Reducerare 19-tums bredd, CIWR



Profilerna är fästa på skåpets ram i 800 mm breda skåp, på valfri eller full höjd för montering av 19"-profiler. De kan också användas till att förstärka 19"-profiler i full höjd genom att montera dem i mitten av skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Används för att kunna montera 19" utrustning i 800mm breda skåp. Komplettera med CIP/CIPP profiler (del- eller fullhöjd) på valfritt djup. Max. belastning 500 kg med 2 par CIWR och 800 kg med 3 par CIWR.

Material: 1.5 mm elfözinkad stålplåt

Maximal last: Max. belastning 500 kg med 2 par CIWR och 800 kg med 3 par CIWR.

Leveransförpackning: 2 st med monteringsmateriel.

Tjocklek: 2mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Monteringsplattans bredd	Skåpmaterial
CIWR8196	80mm	800mm	600mm	19mm	Stålplåt
CIWR8198	80mm	800mm	800mm	19mm	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.