

122-Ti/T Rod to Z Purlin Clip, M10 Hole, Threaded, 2.8 mm Max Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

122M10TI

VLASTNOSTI

Hammer-on clip compensates for angle of purlin

Provides method for attaching rod to purlin

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 175070

Materiál: Spring Steel



Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Thread Size (TS): M10

Flange Thickness (FT): 2.8 mm Max

B: 15 mm Min

Static Load: 450N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

