

H-Ti/T Rod to Flange Clip, 11 mm Hole, Plain, 14–20 mm Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

160030

VLASTNOSTI

Suspends threaded rod from beam flanges

Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown

Requires only a hammer to install



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 160030

Materiál: Spring Steel


Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 11 mm

Hole Type: Plain

Flange Thickness (FT): 14 - 20 mm

Static Load: 900N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

