

HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, EG, 61–72 mm OD, M8, M10 Rod

Obsolete

KATALOGOVÉ ČÍSLO

HDN072

VLASTNOSTI

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 577010

Nut Included: Yes

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 61 - 72 mm

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 30 mm



Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 8 mm

Screw Diameter metric (Sc): M8

Screw Length (L): 40mm

Static Load: 3500N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

