

nVent CADDY Macrofix Non-Insulated M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" Pipe, 10 DN



KATALOGOVÉ ČÍSLO

MFN019EG

VLASTNOSTI

Plastic washer prevents screws from falling out during installation

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened

Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling

Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 586101

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 15 - 19 mm

Pipe Size: 3/8"

NB/DN: 10

Rod Size (RS): M8;M10


Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 17mm

Static Load: 1000N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

