

# nVent CADDY Macrofix Non-Insulated M8/M10, 270–280 mm OD, 10" Pipe, 250 DN



## KATALOGOVÉ ČÍSLO

**MFN280EG**

## VLASTNOSTI

Plastic washer prevents screws from falling out during installation

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened

Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling

Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory



## VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 586124

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 270 - 280 mm

Pipe Size: 10"

NB/DN: 250

Rod Size (RS): M8;M10


Width (W): 30 mm

Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 32mm

Static Load: 4000N



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

