

nVent CADDY Superfix 243 M8, 54–58 mm OD



KATALOGOVÉ ČÍSLO

SXE058

VLASTNOSTI

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 589310

Materiál: Ocel;EPDM-SBR Rubber

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Barva: Black

Temperature: -50 to 110 °C

Outer Diameter (OD): 54 - 58 mm

Rod Size (RS): M8

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 2 mm


Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 32mm

Static Load: 1300N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

