

Radová skříň s jednokřídlými dvermi verze z oceli, MCS-HP



Radové, samostatně stojící ocelové skříně s jednokřídlými dvermi, MCS-HP, se stupněm krytí IP 66 nabízí vysokou úroveň ochrany pro vybavení a komponenty a pomáhají tak prodloužit jejich životnost a snížit náklady na údržbu, pokud je skříň nainstalována v prostředí s náročnými podmínkami. Tyto nové skříně mají stupeň krytí IP 66 i pokud jsou spojeny běžnými prehrazovacími držáky.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

VLASTNOSTI

Materiál: Rám: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dveře: Lakovaná ocel 2 mm. Zadní, vrchní a boční panely: Lakovaná ocel 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm Spodní pláty: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Konstrukce: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25 mm vzorem derování podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších der.

Dveře: Primontované pomocí čtyř pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25 mm vzorem derování.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Standardní vybavení pro montáž zadních dveří.

Bocní zákryty: Dodávány jako příslušenství.

Střešní zákryt: Odnímatelný.

Zámek: 4bodové espanoletové zamykání Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Jednodílný spodní plát se vstrikovaným polyuretanovým tesněním pro co největší tesnost.

Montážní deska: Dvojite zahnutá, do skříně se ukládá zasunutím. Hloubkově uzpusobitelná pomocí konzolí MPD02 s 25 mm rozestupy. Dodávána vne zabalené skříně.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím kolíkem.

Povrch: Strukturovaný práškový náter RAL 7035.

Ochrana: Stupeň krytí IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10.

Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená k radové instalaci. Pro samostatnou instalaci přidejte boční zákryty.

Dodávka: Rám s namontovanými dvermi, zadním panelem, horním panelem, spodním plátem, montážním plátem a rámem dverí. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Body Thickness:	1.5mm
Tloušťka dveří:	2mm


SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Maximální montážní hloubka
MCS20086HP	2000mm	800mm	600mm	559mm
MCS22088HP	2200mm	800mm	800mm	759mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

*Ostatní rozmery dostupné na vyžádání. Speciální bocní zákryt je vyžadován, pokud je hloubka větší než 700 mm.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.