


BC-MSM Conduit to Beam Clamp, Side Mount, 35–42 mm OD, 16 mm Max Flange



KATALOGNUMMER

EBC20MSM

FUNKTIONER

Easy installation to beam flanges

Eliminates offset bending conduit

Conduit clip rotates 360 degrees



PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 172670

Materiale: Spring Steel


Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 35 - 42 mm

Flange Thickness (FT): 16 mm Max

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 110N



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

