

4G24H Drehklipp mit vertikaler Öse



MERKMALE

Zur Befestigung für nVent CADDY Speed Link-Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von der Rasterdeckenprofilen

Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation

Zur Reduzierung von Schrammen an Rasterdeckenprofilen


Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich

Material: Federstahl



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Farbe	Lochgröße (HS)	Flanschstärke (FT)	Größe T-Raster	Statische Last
4G24H	170490	nVent CADDY Armour	Grau	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm	180N
4G24HWH	170500	Lackiert	Weiß	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm	180N
4G24HWHSP25	172280	Lackiert	Weiß	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm	180N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

