

510 nVent CADDY EZ Riser



Die 510 nVent CADDY EZ Riser ist eine Rohrschelle mit Schnellverschluss, die sich ideal zur Befestigung vertikaler Stahlrohrleitungen eignet, wenn Platz vorhanden ist. Diese Lösung ist sofort einsatzbereit und verfügt über Langlöcher, um die Montage zu vereinfachen und lose Befestigungsteile zu vermeiden. Aufgrund der Flanschschrauben mit gezahnter Auflagefläche können Installateure die EZ Riser ganz einfach mit nur einem Werkzeug montieren.

MERKMALE

Dank der gezahnten Flanschschraubenköpfe ist nur ein Werkzeug zum Festziehen erforderlich

Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	A	B
5100800EG	179336	200	219 mm	17 mm	464 mm	51 mm
5101000EG	179337	250	273 mm	17 mm	524 mm	51 mm
5101200EG	179338	300	324 mm	17 mm	569 mm	51 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Zertifizierungen
5100800EG	179336	11100N	cUL, UL
5101000EG	179337	11100N	
5101200EG	179338	12000N	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schelle ist für Stahlrohre konzipiert und muss unter einer Kupplung oder einer Scherlasche montiert werden, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen sind.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

