

# BC200/BC400 Trägerklammer



## MERKMALE

Innengewinde hinten und unten




## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche              | Stangengröße (RS) | Flanschstärke (FT) | Drehmoment (TQ) | Statische Last |
|---------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| BC200M6       | 181180        | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt | 6                 | 16 mm Max          | 3 N·m           | 440N           |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Klemmschraube muss auf der geeigneten Seite des I-Trägers angezogen werden.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

