


# Horizontaler Wandwinkel für C-Schiene

## MERKMALE

Zur Verwendung mit C-Profilen

Vollständig mit Befestigungen



**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Kanaltyp            | Länge (L) | A     | B     | C     |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------|-------|-------|
| SHLGE03       | 584672        | E0L, E0, E1, E2, E3 | 84mm      | 11 mm | 18 mm | 40 mm |
| SHLGE4        | 584673        | E4                  | 80mm      | 11 mm | 19 mm | 40 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | D      | E     |
|---------------|---------------|--------|-------|
| SHLGE03       | 584672        | 120 mm | 24 mm |
| SHLGE4        | 584673        | 120 mm | 30 mm |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

