

C-EC Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Strutmontageschiene



MERKMALE

Einteilige Kabel/Kabelschutzrohrklammer mit Schutzschild

Keine Schrauben oder Bolzen zu verlieren

Benötigt nur einen Schraubendreher oder Steckschlüssel zur Installation

Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene

Material: Stahl
Oberfläche: Feuerverzinkt

SPEZIFIKATIONEN



Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Breite (W)	Dicke (T)	Drehmoment (TQ)	A	B
C12EC	337600	8 - 12 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C16EC	337610	12 - 16 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C20EC	337620	16 - 20 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C24EC	337630	20 - 24 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C28EC	337640	24 - 28 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C32EC	337650	28 - 32 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max


Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Breite(W)	Dicke(T)	Drehmoment (TQ)	A	B
C36EC	337660	32 - 36 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C40EC	337670	36 - 40 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C44EC	337680	40 - 44 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C48EC	337690	44 - 48 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C52EC	337700	48 - 52 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C56EC	337710	52 - 56 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C60EC	337720	56 - 60 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C64EC	337730	60 - 64 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schraube ist bei Klammern mit einem Außendurchmesser von 40 mm oder weniger elektroverzinkt.

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

