

# Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, innen



## MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation



An der Trägerinnenseite installiert um ein Abreißen zu vermeiden

**Material:** Federstahl

**Oberfläche:** nVent CADDY Armour

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Flanschstärke (FT) | A    | B    | Statische Last |
|---------------|---------------|--------------------|------|------|----------------|
| 4H24CTIN      | 160470        | 3 - 8 mm           | 9 mm | 2 mm | 150N           |
| 4H58CTIN      | 160480        | 8 - 14 mm          | 9 mm | 2 mm | 150N           |
| 4H912CTIN     | 160490        | 14 - 20 mm         | 9 mm | 2 mm | 150N           |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

