

Klipp für Kabel/Kabelschutzrohr



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelschutzrohr an Gewindestangen, Drahtstangen oder Flanschen

Auch für flexible metallene Kabelrohre, gepanzerte Kabel, tragbare Kabel, Steuerrohre und Kommunikationskabel verwendbar

Verfügbar für EMT, starres, HNO, IMT, MC/AC und Aluminium-Kabelschutzrohr

Keine Montagewerkzeuge erforderlich

Material: Federstahl
Oberfläche: nVent CADDY Armour



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)
K12	170670	24 mm Max	220N	445N	70N
K16	170680	30 mm Max	220N	445N	70N
K20	170690	42 mm Max	220N	445N	100N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS



Es können festgeschaltete Drop-Wire/Stange und EC311 erforderlich sein. Die Zuständige Behörden vor Ort konsultieren.


Nur zur horizontalen Anwendung bei der Installation von Kabelschutzrohrs.

Teilenummer	Außendurchmesser	Stabgröße
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M6

Teilenummer	Außendurchmesser	Flanschstärke
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

