


Konsole - E2 Schiene



MERKMALE

Gelocht, kaltgewalzt

Rückplatte mit Langloch


Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)
CE224H0200EG	597500	200mm
CE224H0300EG	597510	300mm

Höhe (H): 120 mm
Breite (W): 40 mm
Dicke (T): 2.4 mm
A: 20 mm
B: 34 mm
C: 15.5 mm
D: 50 mm
E: 4 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 11 x 27 mm
Lochgröße (HS): 5 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

