


# Konsole - E4 Schiene



## MERKMALE

Gelocht, kaltgewalzt

Rückplatte mit Langloch

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt




## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) |
|---------------|---------------|-----------|
| CE420H0200EG  | 599935        | 200mm     |
| CE420H0300EG  | 599950        | 300mm     |
| CE420H0350EG  | 599960        | 350mm     |
| CE420H0450EG  | 599970        | 450mm     |
| CE420H0550EG  | 599980        | 550mm     |
| CE420H0650EG  | 599990        | 650mm     |
| CE420H0800EG  | 599995        | 800mm     |

**Höhe (H):** 120 mm  
**Breite (W):** 40 mm  
**Dicke (T):** 2 mm  
**A:** 40 mm  
**B:** 38 mm  
**C:** 15.5 mm  
**D:** 50 mm

**E:** 6 mm  
**X:** 11 x 18 mm  
**Y:** 14 x 27 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer Support

Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

