

ECN Mutter für C- Schiene E2/E2L/E3

MERKMALE

Schienenmutter für C-Profile



Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Stangengröße (RS)	Dicke (T)	A	B
E23CNM6	585250	E2, E2L, E3	6	5 mm	29 mm	13 mm
E23CNM8	585260	E2, E2L, E3	8	5 mm	29 mm	13 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schiebekraft F2 ist für alle Arten von Muttern und T-Bolzen für das C-Schienen-System auf 600 N begrenzt.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E2	1200 N
E2L	1200 N
E3	1700 N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

