

# ECN Mutter für C- Schiene E4

## MERKMALE

Schienenmutter für C-Profile



**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Kanaltyp | Stangengröße (RS) | Dicke (T) | A     | B     |
|---------------|---------------|----------|-------------------|-----------|-------|-------|
| E4CNM10       | 315360        | E4       | 10                | 6 mm      | 30 mm | 23 mm |
| E4CNM8        | 315330        | E4       | 8                 | 6 mm      | 30 mm | 23 mm |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schiebekraft F2 ist für alle Arten von Muttern und T-Bolzen für das C-Schienen-System auf 600 N begrenzt.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E4                                    | 2600 N           |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

