

Standard-Duty-Rohrschlaufe, 1" Rohr, DN25, 33,7mm M10-Gewinde

KATALOGNUMMER

115M0100EG

Die 115M Standard-Duty-Rohrschlaufe ist ideal für die Aufhängung von nicht isolierten Rohrleitungen, einschließlich CPVC-Rohren, in Feuerlöschsystemen. Eine geriffelte Mutter vereinfacht die vertikalen Justierungen und aufgebördelte Kanten auf der Grundfläche (Größen von 1,27 cm (1/2 in) bis 10,16 cm (4 in)) hilft beim Schutz der Rohre vor Kontakt mit scharfen Oberflächen der Rohrschlaufe.



MERKMALE

Bördelkanten helfen zu verhindern, dass scharfe Oberflächen mit dem Rohr (Größen von 1/2" bis 4") in Kontakt kommen

Die feststehende Einpressmutter sorgt dafür, dass Schlaufenanhänger und Einpressmutter zusammenbleiben.

Empfohlen für die Abhängung von nicht isolierten Rohrleitungen

Hergestellt zur Verwendung der durch NFPA® für Sprinklerrohrleitungen erlaubten kleinsten Gewindestangengrößen

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 597880

Material: Stahl

Oberfläche: Vorverzinkung

Rohrgröße: 1"

NB/DN: 25

Außendurchmesser (OD): 33.7 mm

Stangengröße (RS): M10


A: 82.5 mm

B: 34.9 mm

C: 24.1 mm

Statische Grenzlast (F): 5000N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

