

EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, 22–30 mm OD, 14–20mm Flansch



KATALOGNUMMER

12EM912S1

MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder
Kabeln von Trägerflanschen

Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 179830

Material: Edelstahl 301 (EN 1.4310)

Außendurchmesser (OD): 22 - 30 mm

Flanschstärke (FT): 14 - 20 mm

Statische Last: 200N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

