

Einschubrohrschele für Kabelschutzrohr, 30–35 mm OD, 7 mm Loch, Glatt



KATALOGNUMMER

16P

MERKMALE

Das Kabelschutzrohr wird in die Schelle eingedrückt

Beseitigt das Bedürfnis nach Ausgleichsbiegungen beim Verlegen von Kabelschutzrohr

Kann sowohl für vertikale als auch horizontale Installationen verwendet werden

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 171170

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour



Außendurchmesser (OD): 30 - 35 mm

Lochgröße (HS): 7 mm

Lochtyp: Blank

Statische Grenzlast 1 (F1): 110N

Statische Grenzlast 2 (F2): 65N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

