

Universal-Trägerklammer, massiv, 11 mm Bohrung, 20 mm max. Flansch



KATALOGNUMMER

30011MM

MERKMALE

Universelle Trägerklemme für Standardträger

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 389510

Material: Gusseisen

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Lochtyp: Blank

Lochgröße (HS): 11 mm

Flanschstärke (FT): 20 mm Max


A: 23 mm

Drehmoment (TQ): 14 N·m Min

Statische Last: 2500N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Klemmschraube muss auf der geeigneten Seite des I-Trägers angezogen werden.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

