

Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten, Federstahl, 7 mm Loch, Glatt

KATALOGNUMMER

32M



Die Rohrschellen (M-Serie) mit Schnappverschluss von nVent CADDY bieten eine schnelle und effiziente Lösung zur sicheren Befestigung von Rohrleitungsabzweigungen in elektrischen Installationen. Die M-Serie wurde speziell entwickelt, um eine einheitliche Positionierung in der Anwendung sicherzustellen. Durch die Eliminierung von Versätzen der Kabelkanäle und die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände beim Eintritt in die Schaltkästen sorgt sie für eine präzise und zuverlässige Installation. Optimieren Sie die Effizienz Ihrer Installationen, indem Sie auf unser umfassendes Sortiment an Schutzrohren zurückgreifen. Perfekt geeignet für Ihr nächstes Elektroprojekt.

MERKMALE

Kann sowohl für vertikale als auch horizontale Installationen verwendet werden

Beseitigt das Bedürfnis nach Ausgleichsbiegungen beim Verlegen von Kabelschutzrohr

Mit den Fingern zu verschließen, keine Werkzeuge erforderlich

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 170130

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Außendurchmesser (OD): 50 - 60 mm



Lochgröße (HS): 7 mm

Lochtyp: Blank

Statische Last 1 (F1): 440N

Statische Last 2 (F2): 110N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

