

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder, Federstahl, 8–14 mm Flansch

KATALOGNUMMER

4H58CTBB



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Komplett mit Kabelbinder



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 170240

Material: Federstahl


Oberfläche: nVent CADDY Armour

Flanschstärke (FT): 8 - 14 mm

Kabelbinder: Nylon schwarz

Durchmesser (Ø): 10 - 70 mm

Statische Last: 150N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

