

Z Pfettenklipp, 7,1 mm Bohrung, 1,5–6 mm Flansch

KATALOGNUMMER

AF14

MERKMALE

Clip für Draht- oder Kettenaufhängungen von Z-Dachpfetten

Wird vom Boden mit VAFT-Werkzeug und Kabelschutzrohr installiert



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 179860

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Lochgröße (HS): 7.1 mm


Flanschstärke (FT): 1.5 - 6 mm

B: 20 mm Min

C: 65 mm

D: 74 mm

Statische Last: 440N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

