

# BC200-CD Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr, 19–25 mm OD, 16 mm Max. Flansch



## KATALOGNUMMER

**BC200CD1B**

## MERKMALE

Macht Ausgleichsbiegungen des Kabelschutzrohrs überflüssig

Gewindebohrung auf der Rückseite

Ideal für Kabel, Rohr- und Lüftungs-Anwendungen



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 182220

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Außendurchmesser (OD): 19 - 25 mm

Flanschstärke (FT): 16 mm Max

Stangengröße (RS): 6

Drehmoment (TQ): 4 N·m

Statische Last: 440N



### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

