

Strutmontageschiene Typ C, Langloch, feuerverz., 800 x 21 x 41 x 2,5 mm

KATALOGNUMMER

C25H0800HD



MERKMALE

Kalt geformte Schiene, Langloch

Montageschienen für mittlere bis schwere Belastungen

Zur individuellen Befestigung oder zur effizienten Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 310534

Typ Strutmontageschiene: C (21 x 41 mm)

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Dicke (T): 2.5 mm

Länge (L): 800mm

Höhe (H): 21 mm


Breite (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

