

Einschlaganker, Stahl, EG, M12 Loch, 50 mm

KATALOGNUMMER

CAM12050



MERKMALE

Innengewinde erlaubt einfache Demontage und Wartung

Wird bündig oder unterhalb der Basisoberfläche installiert

Geeignet als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in gerissenem und ungerissenem Beton

Feuerwiderstandsklasse R30-R120 für das Design von Verankerungen unter Brandbeanspruchung



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 400415

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Lochgröße (HS): 12 mm

Länge (L): 50mm

Bohrerdurchmesser: 15mm

Charakteristische axiale Last gemäß ETA 14-0068 - als Mehrfachbefestigung für nichttragenden Systeme

Teilenummer	Gerissener Beton C20/25	Ungerissener Beton C20/25	Nominale Einschraubtiefe
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

