

Cat HP J-Hook Mod Clip mit C-Pfetten-Clip, 1,5–6,35mm Flansch



KATALOGNUMMER

CATHPMVF14

The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with C Purlin Clip allows for hammer-on or floor installation with the VAFT tool, ultimately simplifying the process. Enhance cable management with the stability and customization options from the C Purlin Clip while minimizing inventory impact and providing ultimate flexibility on the job.

MERKMALE

Aufschlagen oder mit dem VAFT-Werkzeug vom Boden aus installieren

No screws, rivets or special tools required for assembly

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY



PRODUKTMERKMALE


Artikelnummer: 186080

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Material: Federstahl

Flanschstärke (FT): 1.50 - 6.35 mm

Statische Last: 712N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

