

M10 Ankerschraube z. schn. Bef. mit Einsteckmech., für 8 mm Bohr. – 290 kg

KATALOGNUMMER

CRLAM10EG



MERKMALE

Zum Gebrauch mit Beton und Vollziegel

Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken; das spart Zeit und Geld

Dank der mühelosen „Eindrücken und fertig“-Funktion können Monteure die Gewindestange einfach durch das Montageloch schieben, wo sie sofort einrastet

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 390010

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Stangengröße (RS): 10

B: 32 mm


C: 22 mm

Länge (L): 72mm

Bohrerdurchmesser: 8mm

Bohrlochtiefe: 50mm

Statische Last: 2900N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

