


Erbebenaussteifung Trapeze, Strut Montageschienen



KATALOGNUMMER

CSBR2

MERKMALE

Erdbebensichere Abhängungstrapeze

Die Nachrüstfähigkeit der Aussteifung erlaubt die Montage auch dann, wenn das Trapez schon installiert ist.

Alle Schraubenköpfe haben die gleiche Schlüsselgröße, somit wird ein Wechsel der Werkzeuge vermieden.

Durch den Abreißkopf wird das richtige Drehmoment sichergestellt und die Inspektion vereinfacht

Getestet nach FM® Spezifikation



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 404567

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Stangengröße (RS): 10;12;16;20

Breite (W): 81.3 mm

Dicke (T): 3.4 mm

A: 133.4 mm

B: 86.4 mm

C: 29 mm

D: 47.8 mm

E: 41.1 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Strut Montageschiene ist auf +/- 25 mm der gemessenen Länge zuzuschneiden.

Belastung nach FM					
Teilenummer	Aussteifung	Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR2	41 x 41 Montageschiene	4585 N	8060 N	8895 N	9920 N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

