

Universalbefestigungsklipp, mit Langloch, #12, #18 Stützen, M12 Stabgröße

KATALOGNUMMER

CSBURCR12

MERKMALE

Durch die geschlitzte Auslegung eignet sich das System ideal zur Montage an bestehende Trapeze mit Gewindestangen

Erfüllt die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Aussteifungen.



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 402202

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Stützengröße: #12;#18

Stangengröße (RS): 12


Dicke (T): 4.27 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Rohr zur Aussteifung nicht enthalten.

Belastung nach UL		
Teilenummer	Aussteifung	Tragfähigkeit
CSBURCR38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

