

CTRI Konsole für Kabelrinne, HD, 270 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm



KATALOGNUMMER

CTRI260HD

MERKMALE

Kabelrinnentyp

Auf flache Befestigungsplatte geschweißt



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 311935

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Länge (L): 270mm

Breite (W): 50 mm

Statische Last: 875N

A: 53.5 mm



B: 43 mm

C: 30 mm

D: 6 mm

X: 14 x 27 mm

Dicke (T): 1.5 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

