

Trapezdecken-Gewindestangenabhänger, Federstahl, M10



KATALOGNUMMER

EERTIM10

MERKMALE

Gewindestangenträger

Gewindeeinsatz zur leichten Installation



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 173140

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Lochgröße (HS): 10 mm

Lochtyp: Mit Gewinde

Flanschstärke (FT): 0.8 - 3 mm


Bohrerdurchmesser: 7mm

Statische Last 1 (F1): 450N

Statische Last 2 (F2): 900N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Statische Last 1 repräsentiert 0,8 – 2,0 mm Flanschdicke. Die Statische Last 2 repräsentiert 2,0 – 3,0 mm Flanschdicke.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

