

Flanschklipp zum Aufschlagen, Federst. 21–28 mm Fl. 11 mm Schraube



KATALOGNUMMER

EM1318SM

MERKMALE

Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden

Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen

Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes

Erfordert nur einen Hammer zur Installation



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 171855

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Flanschstärke (FT): 21 - 28 mm

Stangengröße (RS): 6


Schraubendurchmesser (Sc): 6

Schraubenlänge (L): 11mm

Statische Last 1 (F1): 450N

Statische Last 2 (F2): 330N

Statische Last 3 (F3): 110N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

