

FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1" Rohr, 25 DN, 34 mm OD, M8 Stabgröße



KATALOGNUMMER

FCS0100M8

MERKMALE

Empfohlen zur Abhängung von ortsfesten, nicht isolierten Sprinklerrohren

Die neuentwickelte Schlaufe und Topfmutter minimieren die Reibung und vereinfachen die Höhenjustierung erheblich (Größen von 1/2" bis 4")

Die geformten Enden vereinfachen das Zerlegen und Wiederausammensetzen der Rohrschlaufe

Die abgerundeten Kanten der Schlaufe vereinfachen das Einführen des Rohres und vermeiden Beschädigungen am Metall- oder Kunststoffrohr

Die Packung enthält alle zur Installation benötigten Kleinteile



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 597963

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Rohrgröße: 1"

NB/DN: 25

Außendurchmesser (OD): 34 mm

Stangengröße (RS): M8

Breite (W): 10 mm


A: 85 mm

B: 36 mm

C: 19 mm

Statische Last: 2000N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

