

FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1 1/4" Rohr, 32 DN, 43 mm OD, M8 Stabgröße



KATALOGNUMMER

FCS0125M8

MERKMALE

Empfohlen zur Abhängung von ortsfesten, nicht isolierten Sprinklerrohren

Die neuentwickelte Schlaufe und Topfmutter minimieren die Reibung und vereinfachen die Höhenjustierung erheblich (Größen von 1/2" bis 4")

Die geformten Enden vereinfachen das Zerlegen und Wiederausammensetzen der Rohrschlaufe

Die abgerundeten Kanten der Schlaufe vereinfachen das Einführen des Rohres und vermeiden Beschädigungen am Metall- oder Kunststoffrohr

Die Packung enthält alle zur Installation benötigten Kleinteile



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 597964

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Rohrgröße: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Außendurchmesser (OD): 43 mm

Stangengröße (RS): M8

Breite (W): 10 mm


A: 89 mm

B: 36 mm

C: 15 mm

Statische Last: 2000N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

