

FPN Universal-Anker, 8–10 mm Schraube


KATALOGNUMMER

FPN12

MERKMALE

Spreizanker für Holz- oder Trockenbauwand- /
Gipskartonschrauben

Zur Verwendung in Beton, Stein und Leichtbeton



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 570740

Material: Nylon

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Schraubendurchmesser: 8 - 10 mm

Länge: 60mm

Bohrerdurchmesser: 12mm

Bohrlochtiefe: 70mm

Statische Last 1: 1800N

Statische Last 2: 950N

Statische Last 3: 800N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Statische Last 1 gilt für eine Verankerung in ungerissenem Beton C20/25. Statische Belastung 2 gilt für eine Verankerung in Vollziegel Mz 20. Statische Belastung 3 gilt im Fall einer Verankerung in Kalksandsteinvollziegel KS 20.

Die statische Belastung wird auf Grundlage des maximalen Schraubendurchmessers berechnet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

