

# KP T-Schrauben für C- Schiene E4, M10 Schraube, 35 mm Schraube



## KATALOGNUMMER

**KP3810035**

## MERKMALE

Zur Verwendung mit C-Profilen

Vormontiert mit großer Unterlegscheibe und Mutter

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 590207

Kanaltyp: E4

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Schraubendurchmesser (Sc): 10

Schraubenlänge (L): 35mm



A: 30 mm

B: 23 mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schiebekraft F2 ist für alle Arten von Muttern und T-Bolzen für das C-Schienen-System auf 600 N begrenzt.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E4                                    | 2600 N           |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

